

YG-M002通道表

通道数34CH	属性名称	数值	描述
[CH1]	X轴	0-255	0-540度
[CH2]	X轴微调	0-255	0-2度
[CH3]	Y轴	0-255	0-270度
[CH4]	Y轴微调	0-255	0-1度
[CH5]	XY速度	0-255	由快到慢
[CH6]	调光	0-255	0-100%调光
[CH7]	频闪	0-3	关光
		4-127	由慢到快脉冲频闪
		128-191	由慢到快渐变频闪
		192-251	由慢到快随机频闪
		252-255	开关
[CH8]	色盘	0-9	白光
		10-19	白光+颜色1
		20-29	颜色1
		30-39	颜色1+颜色2
		40-49	颜色2
		50-59	颜色2+颜色3
		60-69	颜色3
		70-79	颜色3+颜色4
		80-89	颜色4
		90-99	颜色4+颜色5
100-255	由慢到快正向流水		
[CH9]	青色	0-255	
[CH10]	品红	0-255	
[CH11]	黄色	0-255	
[CH12]	色温	0-255	
[CH13]	显指片	0-255	
[CH14]	图盘	0-9	白光
		10-14	图案1
		15-19	图案2
		20-24	图案3
		25-29	图案4
		30-34	图案5
		35-39	图案6
		40-44	图案7
		45-49	图案8
		50-54	图案9
		55-59	图案10
		60-64	图案11
		65-74	由慢到快抖动白光

		75-84	由慢到快抖动图案1
		85-94	由慢到快抖动图案2
		95-104	由慢到快抖动图案3
		105-114	由慢到快抖动图案4
		115-124	由慢到快抖动图案5
		125-134	由慢到快抖动图案6
		135-144	由慢到快抖动图案7
		145-154	由慢到快抖动图案8
		155-164	由慢到快抖动图案9
		165-174	由慢到快抖动图案10
		175-184	由慢到快抖动图案11
		185-218	由快到慢反向流水
		219-221	停止
		222-255	由慢到快正向流水
[CH15]	旋转图盘	0-9	白光
		10-19	图案1
		20-29	图案2
		30-39	图案3
		40-49	图案4
		50-59	图案5
		60-69	图案6
		70-79	图案7
		80-89	由慢到快抖动白光
		90-99	由慢到快抖动图案1
		100-109	由慢到快抖动图案2
		110-119	由慢到快抖动图案3
		120-129	由慢到快抖动图案4
		130-139	由慢到快抖动图案5
		140-149	由慢到快抖动图案6
		150-159	由慢到快抖动图案7
		160-205	由快到慢反向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快正向流水
[CH16]	图盘自转	0-127	0-360度
		128-190	由快到慢正向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快反向流水
[CH17]	棱镜1	0-127	无
		128-255	插入棱镜1
[CH18]	棱镜自转	0-127	0-360度
		128-187	由快到慢正向流水
		188-195	停止
		196-255	由慢到快反向流水

[CH19]	雾化1	0-127	无
		128-255	线性雾化
[CH20]	放大	0-255	由大到小
[CH21]	调焦	0-255	由远到近
[CH22]	调焦微调	0-255	
[CH23]	预留	0-255	无
[CH24]	切片1	0-255	
[CH25]	切片2	0-255	
[CH26]	切片3	0-255	
[CH27]	切片4	0-255	
[CH28]	切片5	0-255	
[CH29]	切片6	0-255	
[CH30]	切片7	0-255	
[CH31]	切片8	0-255	
[CH32]	切片旋转	0-255	
[CH33]	光圈	0-255	
[CH34]	复位/功能	0-127	无
		128-255	6秒后复位整灯